

## COMPACT-TYPE

スポーツトレーナー向け低周波&温熱

# AUGOSPEL NEW DX-IIシリーズ

≡ DX-20 II ≡ DX-40 II ≡ DX-45 II

コンパクトタイプ低周波電気刺激装置 オーゴスペルDX-II

## AUGOSPEL ≡ DX-20 II

低周波 2CH 温熱 2CH

1台で低周波、温熱が2CH使用できます。

- タイマ: 2CH、1～30分 (1分毎)
- 出力数: 低周波 2CH、温熱 2CH
- モード: 6種類 (各CH独立設定)
- 温度設定: OFF (消灯)、L (保温)、M、Hの3種類 (各CH独立設定)
- チルトレッグ標準装備 (傾斜角度約10度)
- 電源、電源入力: DC24V、36VA (ACアダプタ付属)
- 外形寸法: 幅330×奥行250×高さ95mm
- 質量: 約2.6kg

対応  
導子

- DINコネクタタイプ低周波導子 (標準付属品2CH分)
- A4導子 (標準付属品2CH分)
- ベルクロバンド(大) (標準付属品4本) ● ゲル導子 (オプション)

## AUGOSPEL ≡ DX-40 II

低周波 4CH

1台で低周波が4CH使用できます。

傾斜台標準装備。

- タイマ: 2CH、1～30分 (1分毎) (CH1/2とCH3/4共通)
- 出力数: 低周波 4CH
- モード: 6種類 (各CH独立設定)
- 電源、電源入力: DC24V、17VA (ACアダプタ付属)
- 外形寸法: 幅330×奥行246×高さ156mm
- 質量: 約3.5kg

対応  
導子

- DINコネクタタイプ低周波導子 (標準付属品4CH分)
- ベルクロバンド(大) (標準付属品4本)
- ゲル導子 (オプション)

## AUGOSPEL ≡ DX-45 II

低周波 2CH 温熱低周波 2CH 温熱 2CH

1台で低周波、温熱低周波、温熱が2CHずつ  
使用できます。傾斜台標準装備。

- タイマ: 2CH、1～30分 (1分毎) (CH1/2とCH3/4共通)
- 出力数: 低周波 2CH、温熱低周波 2CH、温熱2CH又は、  
低周波4CH、温熱2CH
- モード: 6種類 (各CH独立設定)
- 温度設定: OFF (消灯)、L (保温)、M、Hの3種類 (各CH独立設定)
- 電源、電源入力: DC24V、57VA (ACアダプタ付属)
- 外形寸法: 幅330×奥行246×高さ156mm
- 質量: 約3.5kg

対応  
導子

- DINコネクタタイプ低周波導子 (標準付属品4CH分)
- A4導子 (標準付属品2CH分)
- ベルクロバンド (標準付属品(大)4本、(小)2本)
- ゲル導子 (オプション) ● 温熱低周波導子 (オプション)

OSHIMA MEDICAL INDUSTRIES

株式会社 大島製作所

<http://www.ooshima.me>



## AUGOSPPEL NEW DX-IIシリーズ

DX-20 II DX-40 II DX-45 II

## 低周波電気刺激装置の小型多機能化を実現。


- オーゴスペルシリーズの機能を継承。
- マイコン制御方式で設定値記憶。
- 通電中に出力時間の延長、短縮にも対応。
- 2チャンネル毎に出力時間が個別に設定できます。
- 軽量小型でコンパクト。
- 壁掛けにも対応。(場所を選びません)
- 簡単操作。
- 低周波と温熱が同時使用可能(DX-20II/45II)

※DX-20IIはチャンネル毎

## 6種類の通電モード

DX-20II/40II/45IIの全タイプがすべてのモードに対応、各CH独立設定

## 低周波連続通電



メイン周波数(1~999Hz)で1Hz毎に設定できる連続通電です。

## 低周波間隔通電



メイン周波数を1Hzごとに設定でき、通電間隔は2・4・6秒から選択できます。

## 低周波疎密通電



メイン周波数(1~999Hz)とサブ周波数(1~999Hz)の組み合わせができ、通電間隔は2・4・6秒から選択します。

## 低周波CIR通電



通電周波数が3→6→12→15→20→30Hzに自動的に変動し、通電間隔は2・4・6秒から選択できます。

## 低周波A通電



通電周波数は1→30Hz・30→1Hzの連続周波数変動通電を20秒周期で繰り返します。

## 低周波B通電



通電周波数は3→120Hz・120→3Hzの連続周波数変動通電を20秒周期で繰り返します。


卓上用・往診用・壁掛け用と多用途に、しかも簡単に使用できるコンパクトサイズの低周波電気刺激装置です。付属品やオプションも多彩です。

## 多彩な付属品とオプション

※この他にも各種導子対応



## ● 低周波導子



## ● 温熱A4導子



## ● 温熱低周波導子(オプション)



## ● ベルクロバンド



● 器種や納入仕様により付属する数量が異なります。

※仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

■ 発売元

理学療法機器

株式会社 大島製作所  
OSHIMA MEDICAL INDUSTRIES Co., Ltd.

本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-21-7 ☎03(3654)7205  
 関西営業所 〒578-0965 東大阪市本庄西3-7-38 ☎06(6744)0348  
 名古屋営業所 〒451-0054 名古屋市西区南堀越1-18-15 ☎052(521)2310  
 福岡営業所 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-2-5 ☎092(592)3191

■ 製造元: 平和電子工業株式会社

## ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。

最新情報をホームページでクリック <http://www.ooshima.me>

QRコード

